

# WT-BASE LS HF 4 BK - Buntbandssockel



3240707

E-nummer: 1516458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240707>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Buntbandssockel, för buntband med upp till 4 mm bredd, självhäftande och skruvbar, fästhål 4 mm, buntbandgenomföring på 4 sidor



## Affärsmässiga uppgifter

|                                        |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Artikelnr                              | 3240707       |
| Antal/förp.                            | 100 Styck     |
| Minsta beställningsantal               | 100 Styck     |
| Försäljningskod                        | BE713Z        |
| Produktnyckel                          | BE713Z        |
| GTIN                                   | 4046356703949 |
| Vikt per styck (inklusive förpackning) | 0,697 g       |
| Vikt per styck (exklusive förpackning) | 0,696 g       |
| Tullnummer                             | 39269097      |
| Ursprungsland                          | HR            |

# WT-BASE LS HF 4 BK - Buntbandsockel



3240707

E-nummer: 1516458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240707>

## Tekniska data

### Artikelegenskaper

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Produkttyp          | Buntband |
| Draghållfasthet GRP | 120 N    |

### Mått

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Bredd                     | 19 mm  |
| Höjd                      | 5 mm   |
| Längd                     | 19 mm  |
| Borrhålsdiameter          | 4,1 mm |
| Monteringshålets diameter | 4 mm   |

### Innermått

|             |      |
|-------------|------|
| Bredd_inuti | 4 mm |
|-------------|------|

### Materialuppgifter

|                                |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Färg                           | svart (RAL 9005)          |
| Material                       | ABS                       |
| Brännbarhetsklass enligt UL 94 | HB                        |
| Materialets innehåll           | silikon- och halogenfritt |

### Kabel/ledare

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Draghållfasthet | 120 N |
|-----------------|-------|

### Miljö- och livslängdsvillkor

#### Omgivningsförhållanden

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Drifttemperatur                  | -40 °C ... 60 °C |
| Omgivningstemperatur (montering) | 15 °C ... 40 °C  |

### Montering

|                |                |
|----------------|----------------|
| Monteringssätt | Skruvmontering |
|                | limning        |

# WT-BASE LS HF 4 BK - Buntbandsockel



3240707

E-nummer: 1516458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240707>

## Klassifikationer

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 23159090 |
| ECLASS-15.0 | 23159090 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC011571 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

# WT-BASE LS HF 4 BK - Buntbandsockel



3240707

E-nummer: 1516458

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240707>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                         |                          |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet | Ja, Inga undantagsregler |
|-----------------------------------------|--------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                      |
|----------------------------------------|--------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                               |
|                                        | Inga farliga ämnen över gränsvärdena |

### EU REACH SVHC

|                                                    |                                             |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) | Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 % |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB  
Linvägen 2  
S-14144 Huddinge  
+46 (0)8 - 608 64 00  
[kundservice@phoenixcontact.com](mailto:kundservice@phoenixcontact.com)