

AP RSC-T - Täckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3059139>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Täckprofil, för övertäckning av plintrader, snäpps fast direkt på mät-/frånskiljarplintarna i serien RBO... och RSC.... Längd: 1 m

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3059139
Antal/förp.	10 m
Minsta beställningsantal	1 m
Försäljningskod	BE61ZX
Produktnyckel	BE61ZX
GTIN	4046356520799
Vikt per styck (inklusive förpackning)	241 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	241 g
Tullnummer	39162000
Ursprungsland	DE

AP RSC-T - Täckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3059139>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Täckprofil
------------	------------

Mått

Bredd	78,4 mm
Höjd	1000 mm
Djup	18,6 mm
Längd	1000 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PVC
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V0

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-60 °C ... 105 °C (Max. kortvarig drifttemperatur se RTI Elec.)
Omgivningstemperatur (lagring/transport)	-25 °C ... 60 °C (för kort tid, inte över 24 timmar, -60 °C till +70 °C)
Omgivningstemperatur (montering)	-5 °C ... 70 °C
Omgivningstemperatur (manövrering)	-5 °C ... 70 °C
Tillåten luftfuktighet (lagring/transport)	30 % ... 70 %

AP RSC-T - Täckprofil

3059139

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3059139>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com