

WT-HF 3,6X200-L - Buntband

3240751

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Buntband, standardversion, för snabb och säker buntning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240751
Antal/förp.	1 000 Styck
Minsta beställningsantal	1 000 Styck
Försäljningskod	BE7131
Produktnyckel	BE7131
GTIN	4046356704670
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,887 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,817 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	IT

WT-HF 3,6X200-L - Buntband

3240751

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
Draghållfasthet GRP	130 N

Mått

Bredd	3,6 mm
Längd	200 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PA 6.6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	3 mm ... 50 mm
Draghållfasthet	130 N

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 har utpräglade hygrokopiska egenskaper. Baserat på omgivningens luftfuktighet upptar den vatten eller avger det. Vid 2-3% vattenhalt är egenskaperna optimala. I förpackningen som är speciellt anpassad efter produkterna upprätthålls en optimal fuktighetsnivå. För att garantera de optimala egenskaperna ska man beakta följande punkter vid lagerhållningen: förvaring i stängd originalförpackning, kortfristig bearbetning av artikeln efter förpackningen har öppnats, undvika direkt solljus, undvika direkt värme.
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-10 °C ... 60 °C
Beständighet mot UV-strålning	nej
Korttidstemperatur	110 °C

Montering

Monteringssätt	kan ej lossas
----------------	---------------

WT-HF 3,6X200-L - Buntband

3240751

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>



Godkännanden

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>

DNV

Godkännande-ID: TAE00004VK



UL Recognized

Godkännande-ID: E328576-20210901

WT-HF 3,6X200-L - Buntband

3240751

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WT-HF 3,6X200-L - Buntband

3240751

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240751>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com