

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Buntband



3240826

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240826>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentationen. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Buntband, av rostfritt stål (AISI 316), även lämpat för de mest aggressiva omgivningsförhållandena (bl.a. saltvatten), med kullåsning, för snabb och säker buntning och fastsättning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240826
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BE7132
Produktnyckel	BE7132
Katalogsida	Sida 621 (C-3-2019)
GTIN	4046356705745
Vikt per styck (inklusive förpackning)	99,99 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	99,99 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	GB

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Buntband

3240826

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240826>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
utförande	Stålband
Draghållfasthet GRP	1335 N

Mått

Bredd	7,9 mm
Längd	1067 mm
Materialstyrka max.	0,25 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Rostfritt stål 1.4401 / AISI 316
Materiallets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	≤ 305,00 mm
Draghållfasthet	1335 N

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-80 °C ... 538 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-80 °C ... 538 °C
Beständighet mot UV-strålning	ja

Montering

Monteringssätt	kan ej lossas
----------------	---------------

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Buntband

3240826

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240826>



Godkännanden

🔑 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240826>



cULus Listed

Godkännande-ID: E328576

WT-STEEL SH 7,9X1067 - Buntband

3240826

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240826>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com