

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelförskruvning med Pg-gänga, skyddsklass IP68/69k, med dragavlastning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240930
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356710374
Vikt per styck (inklusive förpackning)	7,32 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	7,32 g
Tullnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslangsförskruvning
Användning	Kabelförskruvning
Kabelanslutning	rak
Typ av gänga	Pg

Mått

Bredd	17 mm
Höjd	51 mm
Nyckelbredd	16 mm
Nyckelbredd montering	16 mm
	15 mm

Materialuppgifter

Material	PA 6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material skruvanslutning	PA
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Kabel/ledare

Halogenfri	ja
------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP68
	IP69K
Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>



UL Recognized

Godkännande-ID: E86359



LR



VDE symbolgodkännande

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP69K PG7 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240930

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240930>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com