

C-FCI 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko



3240033

E-nummer: 0811329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240033>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Gaffelkabelsko, röd, 0,5 - 1,5 mm², M3,5

Fördelar

- Gaffelkabelskorna utan plast har en hårdlödd hals och uppnår högsta ledaranslutning tillsammans med tängerna CRIMPFOX-RC ... och CRIMPFOX-RCI ...
- De isolerade varianterna är halogenfria och utrustade med "EASY ENTRY"

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240033
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3441
Produktnyckel	BH3441
GTIN	4046356451109
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,657 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,67 g
Tullnummer	85369010
Ursprungsland	CN

C-FCI 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240033

E-nummer: 0811329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240033>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Med "Easy Entry"-system
	Hårdlödd
	PA isolerad

Mått

Måttskiss	
Bredd	5,7 mm
Hylslängd	22 mm
Längd isolerhölje	10,5 mm
Avisoleringslängd maximal	7 mm
Avstånd isolerhölje mitt	7,2 mm
Materialstyrka min.	0,75 mm
Innermått isolerkrage	4,1 mm

Innermått

Innerdiameter	3,7 mm
---------------	--------

Materialuppgifter

Färg	röd (RAL 3001)
Material	Koppar
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	PA
Materialets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	22 mm
-----------	-------

C-FCI 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240033


E-nummer: 0811329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240033>



Ritningar

Måttskiss



C-FCI 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko

3240033

E-nummer: 0811329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240033>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400204
ECLASS-15.0	27400204

ETIM

ETIM 9.0	EC001052
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-FCI 1,5/M3,5 - Gaffelkabelsko



3240033

E-nummer: 0811329

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240033>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com