

WP-SC BRASS 10 - Kabelskydd ändkåpa



3241065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241065>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelskydd ändkåpa, material: Mässing, förnicklad, färg: silverfärgad, innerdiameter: 8,5 mm

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241065
Antal/förp.	50 Styck
Minsta beställningsantal	50 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356711876
Vikt per styck (inklusive förpackning)	1,632 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	1,632 g
Tullnummer	74122000
Ursprungsland	DE

WP-SC BRASS 10 - Kabelskydd ändkåpa

3241065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241065>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddskåpa
------------	------------

Mått

Diameter	10 mm
----------	-------

Innermått

Innerdiameter	8,5 mm
---------------	--------

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
Materialets innehåll	halogenfri

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 250 °C
-----------------	-------------------

WP-SC BRASS 10 - Kabelskydd ändkåpa

3241065

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241065>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: Ej tillämplig)
SCIP	3c0cdcc9-632f-4c96-9a2a-f7124e01ff74