

産業用防水コネクタ Push-inシリーズ

ご好評いただいております弊社組立式コネクタに、新たに「Push-inシリーズ」が加わりました。

結線作業性と接続信頼性を追求したPush-in式接続のパイオニアとして、独自の技術を組立式コネクタにも採用し、今後ますます活躍の幅を広げていきます。詳しくはお問い合わせください。



■ 製品の特長

- Push-in接続式コネクタ
工具不要で、差し込むだけの簡単・確実な接続
- 各種フィールドバス対応
PROFINET、Ethernet、CC-Link等各種フィールドバス対応
- SPEEDCON仕様
- 標準で防水・防じん対応
産業用途に特化、IP67対応

【結線方式】

フェール有の場合

フェール無の場合



■ 製品ラインアップ

※フェールご使用時は弊社推奨のフェール(#3203054)をお使い下さい

極数	製品番号	型式	オス/メス	形状	適合導体断面積	定格電流	定格電圧	用途
4/A	1424657	SACC-MS-4PL M SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	250V	汎用 ※非シールド
	1424655	SACC-FS-4PL M SCO	メス					
	1424654	SACC-MR-4PL M SCO	オス	アングル				
	1424656	SACC-FR-4PL M SCO	メス					
5/A	1424649	SACC-MS-5PL M SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	
	1424652	SACC-FS-5PL M SCO	メス					
	1424651	SACC-MR-5PL M SCO	オス	アングル				
	1424653	SACC-FR-5PL M SCO	メス					
4/A	1424666	SACC-MS-4PL SH SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	汎用 ※シールド
	1424668	SACC-FS-4PL SH SCO	メス					
	1424667	SACC-MR-4PL SH SCO	オス	アングル				
	1424669	SACC-FR-4PL SH SCO	メス					
5/A	1424658	SACC-MS-5PL SH SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	
	1424660	SACC-FS-5PL SH SCO	メス					
	1424659	SACC-MR-5PL SH SCO	オス	アングル				
	1424661	SACC-FR-5PL SH SCO	メス					
5/B	1424662	SACC-MSB-5PL SH SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	
	1424664	SACC-FSB-5PL SH SCO	メス					
	1424663	SACC-MRB-5PL SH SCO	オス	アングル				
	1424665	SACC-FRB-5PL SH SCO	メス					
4/D	1424682	SACC-MSD-4PL SH PN SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	PROFINET EtherCAT
	1424683	SACC-FSD-4PL SH PN SCO	メス					
	1424684	SACC-MRD-4PL SH PN SCO	オス	アングル				
	1424685	SACC-FRD-4PL SH PN SCO	メス					
4/A	1424699	SACC-MS-4PL SH CCL SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	CC-Link
	1424700	SACC-FS-4PL SH CCL SCO	メス					
5/A	1424670	SACC-MS-5PL SH DN SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	DEVICE NET
	1424672	SACC-FS-5PL SH DN SCO	メス					
	1424671	SACC-MR-5PL SH DN SCO	オス	アングル				
	1424673	SACC-FR-5PL SH DN SCO	メス					
5/B	1424674	SACC-MSB-5PL SH IB SCO	オス	ストレート	0.14~0.75mm ² (0.08~0.5mm ² ;フェール有使用時)	4A	60V	INTERBUS
	1424676	SACC-FSB-5PL SH IB SCO	メス					
	1424675	SACC-MRB-5PL SH IB SCO	オス	アングル				
	1424677	SACC-FRB-5PL SH IB SCO	メス					