

C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning

3240153

E-nummer: 0811446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240153>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Flatstifthylsa, oisolerad, 0,5 ... 1 mm², 2,8 x 0,8

Fördelar

- De kompletterar produktprogrammet inom området kontakter
- De oisolerade flatstiftkontakterna och flatstifthylsorna består av elektrolytiskt förtennad mässing.

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240153
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	BH3452
Produktnyckel	BH3452
GTIN	4046356453707
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,268 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,26 g
Tullnummer	85366990
Ursprungsland	DE

C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning

3240153

E-nummer: 0811446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240153>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Förbindning
Produktegenskap	Har tillverkats enligt DIN 46247
	Crimpområde med prägling
	Galvaniskt förtennad

Mått

Måttskiss	
Bredd	2,8 mm
Hylslängd	12,5 mm
Avisoleringslängd maximal	7 mm
Materialstyrka min.	0,3 mm

Materialuppgifter

Färg	silverfärgad
Material	Mässing
Beläggning	förtennad
Isolationsmaterial	nicht zutreffend
Materialiets innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Tekniska data

Hylslängd	12,5 mm
-----------	---------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	110 °C
-----------------	--------

C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning

3240153


E-nummer: 0811446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240153>



Ritningar

Måttskiss



C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning

3240153

E-nummer: 0811446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240153>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400212
ECLASS-15.0	27400212

ETIM

ETIM 9.0	EC001059
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700
-------------	----------

C-SCF 1/2,8X0,8 - Förbindning

3240153

E-nummer: 0811446

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240153>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com