

WCC 42 - Kabelbygel

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240259>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelklämma, till profilskena/ankarskena NS 30/15



Fördelar

- Kabelklämmorna hjälper till med dragavlastningen
- De halogenfria plastkaren är utformade så att de ger ett optimalt fäste samtidigt som de skyddar kabeln/kablarna
- Enskilda och buntade kablar med en diameter upp till 42 mm kan på så sätt läggas enkelt och säkert

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240259
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	BE7421
Produktnyckel	BE7421
GTIN	4046356464512
Vikt per styck (inklusive förpackning)	82 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	85,048 g
Tullnummer	73269098
Ursprungsland	CN

WCC 42 - Kabelbygel

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240259>




Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelgenomföring
------------	------------------

Mått

Måttskiss	
Nyckelbredd	10 mm
Nyckelbredd montering	10 mm

Materialuppgifter

Material	Stål
Beläggning	förzinkad

Kabel/ledare

Ledarens yttre diameter	38 mm ... 42 mm
-------------------------	-----------------

Montering

Monteringssätt	DIN-skenemontage
----------------	------------------


WCC 42 - Kabelbygel

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240259>



Ritningar



WCC 42 - Kabelbygel

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240259>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	23159090
ECLASS-15.0	23159090

ETIM

ETIM 9.0	EC011571
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

WCC 42 - Kabelbygel

3240259

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240259>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com