

CD WR - Universal-kabelclips

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240284>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Universal-kabelhållare, perforerad, för kabelkanaler

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240284
Antal/förp.	200 Styck
Minsta beställningsantal	200 Styck
Försäljningskod	BE743Z
Produktnyckel	BE743Z
GTIN	4046356478472
Vikt per styck (inklusive förpackning)	5,8 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	5,72 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	DE

CD WR - Universal-kabelclips

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240284>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Kabelkanal
------------	------------

Mått

Bredd	76,5 mm
Höjd	20,1 mm
Djup	21,4 mm
Längd	20,1 mm

Materialuppgifter

Färg	stengrå (RAL 7030)
Material	PS-HF
Materialets innehåll	blyfri

Kabel/ledare

Halogenfri	ja
------------	----

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 °C ... 90 °C
-----------------	------------------

CD WR - Universal-kabelclips

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240284>



Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240284>



VDE symbolgodkännande

Godkännande-ID: 40058456

DNV

Godkännande-ID: TAE00004VN

CD WR - Universal-kabelclips

3240284

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240284>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27400765
ECLASS-15.0	27400765

ETIM

ETIM 9.0	EC001018
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB

Linvägen 2

S-14144 Huddinge

+46 (0)8 - 608 64 00

kundservice@phoenixcontact.com