

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Kabelförskruvning med Pg-gänga, skyddsklass IP66, med dragavlastning

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3240946
Antal/förp.	20 Styck
Minsta beställningsantal	20 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356710534
Vikt per styck (inklusive förpackning)	14,175 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	14,175 g
Tullnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslangsförskruvning
Användning	Kabelförskruvning
Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
Kabelanslutning	rak
Typ av gänga	Pg

Mått

Bredd	23 mm
Höjd	59 mm
Nyckelbredd	21 mm
Nyckelbredd montering	21 mm
	22 mm

Yttermått

Ytterdiameter	12 mm
---------------	-------

Materialuppgifter

Material	PA 6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Material skruvanslutning	PA
Materialets innehåll	silikon-, halogen- och kadmiumfri

Kabel/ledare

Halogenfri	ja
------------	----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
---------------------	--------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP66
Drifttemperatur	-40 °C ... 120 °C

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>

Godkännanden

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>



UL Recognized

Godkännande-ID: E86359



LR



VDE symbolgodkännande

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

WP-GR HF IP66 PG11 BK - Förskruvning för skyddsslang



3240946

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3240946>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com