

WP-GT PP HF PG29 - Förskruvning för skyddsslang



3241007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241007>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelförskruvning av PP med Pg-gänga, vridbar, skyddsklass IP54



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241007
Antal/förp.	2 Styck
Minsta beställningsantal	2 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356711395
Vikt per styck (inklusive förpackning)	29,4 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	27,55 g
Tullnummer	39174000
Ursprungsland	DE

WP-GT PP HF PG29 - Förskruvning för skyddsslang



3241007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241007>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslangsförskruvning
Användning	Kabelförskruvning
Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
Kabelanslutning	rak
Typ av gänga	Pg

Mått

Bredd	50 mm
Höjd	59 mm
Nyckelbredd	45 mm
Nyckelbredd montering	45 mm

Materialuppgifter

Material	PP
Brännbarhetsklass enligt UL 94	HB
Material skruvanslutning	PP
Materialets innehåll	halogenfri

Kabel/ledare

Halogenfri	ja
------------	----

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
---------------------	--------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP54
Drifttemperatur	-10 °C ... 110 °C

WP-GT PP HF PG29 - Förskruvning för skyddsslang



3241007

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241007>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241007>



VDE symbolgodkännande

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27430311
ECLASS-15.0	27430311

ETIM

ETIM 9.0	EC001178
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com