

KSS 8 - Conector de curto-circuito



0311540

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311540>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Conector de curto-circuito, passo: 8 mm, número de polos: 2, cor: preto



Dados comerciais

Código	0311540
Unidades por embalagem	10 Unidade
Quantidade mínima de pedido	10 Unidade
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918001490
Peso por unidade (inclusive embalagem)	8,354 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	7,95 g
País de origem	PL

KSS 8 - Conector de curto-circuito



0311540

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311540>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Conector de curto-circuito
Número de pólos	2
Passo	8 mm

Medidas

Passo	8 mm
-------	------

Dados de material

Cor	preto (RAL 9005)
Material	Cobre
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V2
Material isolante	PA

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe
------------------	---------------------

KSS 8 - Conector de curto-circuito



0311540

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311540>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0

27250303

ETIM

ETIM 9.0

EC000489

UNSPSC

UNSPSC 21.0

39121400

KSS 8 - Conector de curto-circuito



0311540

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/0311540>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	73c59111-2e14-4a8f-bf16-6b2208b039ea

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br