

WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang



3241062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Kabelförskruvning av mässing med metrisk gänga, skyddsklass IP65



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241062
Antal/förp.	10 Styck
Minsta beställningsantal	10 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356712125
Vikt per styck (inklusive förpackning)	77,3 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	73,89 g
Tullnummer	74122000
Ursprungsland	DE

WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang



3241062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddsslangsförskruvning
Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
Kabelanslutning	rak
Typ av gänga	metrisk

Mått

Bredd	39 mm
Höjd	41 mm
Längd	41 mm
Nyckelbredd	34 mm
Nyckelbredd montering	34 mm
	36 mm

Yttermått

Ytterdiameter	27 mm
---------------	-------

Innermått

Innerradius	20,5 mm
-------------	---------

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
Material skruvanslutning	Mässing, förnicklad
Materialens innehåll	halogenfri

Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av förskruvning	Skyddsslang-förskruvning
---------------------	--------------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass	IP65
Drifttemperatur	-40 °C ... 125 °C

WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang



3241062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>

Godkännanden

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>



VDE symbolgodkännande

WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang



3241062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27430310
ECLASS-13.0	27430310

ETIM

ETIM 9.0	EC001180
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	40141700
-------------	----------

WP-G BRASS IP65 M25 - Förskruvning för skyddsslang



3241062

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241062>

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	02208e0d-7a9b-46c7-be7f-2e8690d8e4d1

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com