

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Kabelskydd ändkåpa



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241077>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.



Ändkåpor som kabelskydd, av mässing, för WP-STEEL PVC C

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241077
Antal/förp.	25 Styck
Minsta beställningsantal	25 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356712200
Vikt per styck (inklusive förpackning)	18,028 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	18,028 g
Tullnummer	74122000
Ursprungsland	DE

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Kabelskydd ändkåpa



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241077>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Skyddskåpa
------------	------------

Mått

Diameter	36 mm
----------	-------

Innermått

Innerdiameter	27,5 mm
---------------	---------

Materialuppgifter

Material	Mässing
Materialets innehåll	halogenfri

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 250 °C
-----------------	-------------------

WP-SC BRASS WP PVC 36 - Kabelskydd ändkåpa



3241077

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241077>

Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-15.0	27430316
ECLASS-13.0	27430316

ETIM

ETIM 9.0	EC000519
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	f884cb2d-52b8-42c3-a49f-4daa28b1360e