

WG-D HF 16 - Kabelhållare



3241105

E-nummer: 1516467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241105>

Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Twist-förslutning, för snabb buntning av ledningar och kabel utan verktyg, kan lossas och återanvändas



Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241105
Antal/förp.	500 Styck
Minsta beställningsantal	500 Styck
Försäljningskod	BE7133
Produktnyckel	BE7133
GTIN	4046356717342
Vikt per styck (inklusive förpackning)	0,623 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	0,584 g
Tullnummer	39269097
Ursprungsland	TW

WG-D HF 16 - Kabelhållare

3241105

E-nummer: 1516467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241105>



Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Buntband
Draghållfasthet GRP	0 N

Mått

Bredd	16 mm
Längd	34,5 mm

Materialuppgifter

Färg	transparent
Material	PA 6.6
Brännbarhetsklass enligt UL 94	V2
Materialets innehåll	silikon- och halogenfritt

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter	13,5 mm ... 16 mm
Draghållfasthet	0 N

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

optimal omgivningstemperatur (lagring/transport)	23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 har utpräglade hygroskopiska egenskaper. Baserat på omgivningens luftfuktighet upptar den vatten eller avger det. Vid 2-3% vattenhalt är egenskaperna optimala. I förpackningen som är speciellt anpassad efter produkterna upprätthålls en optimal fuktighetsnivå. För att garantera de optimala egenskaperna ska man beakta följande punkter vid lagerhållningen: förvaring i stängd originalförpackning, kortfristig bearbetning av artikeln efter förpackningen har öppnats, undvika direkt solljus, undvika direkt värme.
Drifttemperatur	-40 °C ... 85 °C
Omgivningstemperatur (montering)	-10 °C ... 60 °C
Beständighet mot UV-strålning	nej

Montering

Monteringssätt	Tvinna
----------------	--------

WG-D HF 16 - Kabelhållare

3241105

E-nummer: 1516467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241105>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140702
ECLASS-13.0	27140702

ETIM

ETIM 9.0	EC000046
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700
-------------	----------

WG-D HF 16 - Kabelhållare

3241105

E-nummer: 1516467

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241105>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja, Inga undantagsregler
---	--------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
--	---

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com