

WP-CN BRASS M12 - Motmutter

3241146

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241146>



Beakta att uppgifterna som visas i det här PDF-dokumentet har genererats ur vår online-katalog. Du hittar kompletta data i användardokumentation en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Motmutter, för gänga M12, färg: silverfärgad



Fördelar

- Muttrarna av mässing används för att sätta fast skyddsslangförskruvningar i hål utan gänga.
- Metrisk gänga enligt EN 50262

Affärsmässiga uppgifter

Artikelnr	3241146
Antal/förp.	100 Styck
Minsta beställningsantal	100 Styck
Försäljningskod	AF7DSA
Produktnyckel	AF7DSA
GTIN	4046356785525
Vikt per styck (inklusive förpackning)	2,113 g
Vikt per styck (exklusive förpackning)	2,113 g
Tullnummer	73181900
Ursprungsland	DE

WP-CN BRASS M12 - Motmutter



3241146

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241146>

Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp	Flat mutter
Typ av gänga	M12

Mått

Höjd	2,8 mm
Gängtyp anslutningssida	M12

Materialuppgifter

Material	Mässing, förnicklad
----------	---------------------

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur	-40 °C ... 200 °C
-----------------	-------------------

WP-CN BRASS M12 - Motmutter

3241146

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241146>



Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

WP-CN BRASS M12 - Motmutter

3241146

<https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/3241146>



Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet	Ja
undantagsregler i den mån de är kända	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i respektive artikels nedladdningsområde under "Tillverkarförklaring". För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer)	Lead(CAS-nummer: 7439-92-1)
SCIP	9b54dcdb-6f61-45fe-9a5b-be00c8bd0350

Phoenix Contact 2025 © – alla rättigheter förbehålles
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AB
Linvägen 2
S-14144 Huddinge
+46 (0)8 - 608 64 00
kundservice@phoenixcontact.com