

PTFIX-NS35 - Adaptér pro nosnou lištu



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3274054>

Upozorňujeme, že zde uvedené údaje pocházejí z online katalogu. Úplné informace a údaje naleznete v uživatelské dokumentaci. Platí všeobecné podmínky použití pro stahování z internetu.

Adaptér na nosnou lištu, pro NS 35 a NS 15 k uchycení bloků FIX 2,5 mm², 4 mm² a 10 mm² ve svislém směru, barva: šedá



Obchodní data

Objednací číslo	3274054
Ks/bal.	20 Kus
Minimální objednané množství	20 Kus
Prodejní kód	BEA
Kód výrobku	BEAZ11
GTIN	4055626377162
Hmotnost/kus (včetně obalu)	4,595 g
Hmotnost/kus (bez obalu)	4,515 g
Číslo celní sazby	39269097
Země původu	PL

PTFIX-NS35 - Adaptér pro nosnou lištu



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3274054>

Technické údaje

Poznámky

Montážní pokyny	pro NS 35 a NS 15 na uchycení FIX bloků 2,5 mm², 4 mm² a 10 mm² ve svislém směru
-----------------	--

Vlastnosti výrobku

Typ produktu	Montážní materiál
--------------	-------------------

Rozměry

Šířka	28,6 mm
Výška	58,1 mm
Hloubka	11 mm
Hloubka na NS 35/7,5	15 mm
Hloubka na NS 35/15	22,5 mm

Údaje o materiálu

Barva	šedá (RAL 7042)
Materiálem	PA
Třída hořlavosti podle UL 94	V0

Podmínky okolního prostředí a životnosti

Okolní podmínky

Teplota prostředí (provoz)	-60 °C ... 105 °C (max. krátkodobá provozní teplota viz RTI Elec.)
Teplota prostředí (skladování/přeprava)	-25 °C ... 60 °C (krátkodobě, ne déle než 24 h, -60 °C až +70 °C)
teplota okolí (montáž)	-5 °C ... 70 °C
Teplota okolí (uvedení v činnost)	-5 °C ... 70 °C
Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava)	30 % ... 70 %

Montáž

Způsob montáže	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 15

PTFIX-NS35 - Adaptér pro nosnou lištu



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3274054>

Klasifikace

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 9.0	EC001024
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTFIX-NS35 - Adaptér pro nosnou lištu



3274054

<https://www.phoenixcontact.com/cz/produkty/3274054>

Environmental product compliance

EU RoHS

Splňuje požadavky dle směrnice RoHS	Ano, Žádná řízení o výjimkách
-------------------------------------	-------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami

EU REACH SVHC

Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS)	Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2025 © – Všechna práva vyhrazena
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47
617 00 Brno
+420 542 213 401
obchod@phoenixcontact.com