

# EBL 3- 5 - Einlegebrücke

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303158>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 3, Farbe: grau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2303158
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen
Produktschlüssel	BE1Z2X
Katalogseite	Seite 466 (C-1-2019)
GTIN	4017918058432
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,286 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,286 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# EBL 3- 5 - Einlegebrücke

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303158>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	3
Rastermaß	5,2 mm
Potenziale	3

### Maße

Rastermaß	5,2 mm
-----------	--------

### Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

# EBL 3- 5 - Einlegebrücke

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303158>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EBL 3- 5 - Einlegebrücke

2303158

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303158>



## Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)