

PSD-S OE LED FL YE - Optisches Element

2700124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700124>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

LED-Blitzlichtelement, 24 V DC, Doppelblitz, gelb



Ihre Vorteile

- Werkzeugloser Elementwechsel
- Hohe Leucht- und Farbintensität
- Beliebig kombinierbar
- LED-Lebensdauer mind. 50.000 h
- Geringe Leistungsaufnahme
- Hohe Wahrnehmung dank Doppelblitz
- Schutzart IP65

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2700124
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	DRL112
Katalogseite	Seite 517 (C-6-2019)
GTIN	4046356491181
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	86 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	72 g
Zolltarifnummer	85318070
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Optisches Element
Anwendungsbereich	Signalsäule

Elektrische Eigenschaften

Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung	0,84 W
--	--------

Allgemein

Eingangsspannung	24 V DC
Einschaltstrom maximal	max. 200 mA
Stromaufnahme	35 mA
Art des Leuchtmittels	LED
Einschaltdauer	100 %
Lebensdauer elektrisch	max. 50 000 h
Art des optischen Signals	LED-Blitzlicht mit Doppelblitz
Signalfrequenz	ca. 1 Hz

Maße

Höhe	65,5 mm
Durchmesser	70 mm

Materialangaben

Kalottenfarbe	gelb
Material	Polycarbonat PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP65 (in montiertem Zustand oder mit Abschlussdeckel)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C

EMV-Daten

Elektromagnetische Verträglichkeit	Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU
------------------------------------	---

Montage

Montageart	Steckmontage
Montagehinweis	Dichtung bei jedem Element vormontiert
Einbaulage	beliebig

PSD-S OE LED FL YE - Optisches Element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700124>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700124>



EAC

Zulassungs-ID: RU *-DE.A*30.B.00237



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 123528



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 123528



EAC-RoHS

Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00391

cULus Listed

PSD-S OE LED FL YE - Optisches Element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700124>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27371220
ECLASS-13.0	27371220
ECLASS-12.0	27371220

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED FL YE - Optisches Element



2700124

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2700124>

Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung (EFUP): 50 Jahre
	Informationen über gefährliche Substanzen finden Sie in der Herstellereklärung unter "Downloads"

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de