

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter



2909681

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2909681>

Let erop dat de in dit pdf-document weergegeven gegevens uit onze online catalogus zijn gegenereerd. De volledige gegevens treft u aan in de gebruikersdocumentatie. Onze Algemene gebruiksvoorwaarden voor downloads zijn van kracht



Near Field Communication (NFC)-programmeeradapter met USB-interface, voor het draadloos via software configureren van Phoenix Contact-producten met NFC-functie. Een speciale USB-driver is niet nodig.

Commerciële gegevens

Artikelnummer	2909681
Verpakkingseenheid	1 Stuks
Minimale bestelhoeveelheid	1 Stuks
Verkoopcode	CMPIZ9
Productcode	CMPIZ9
GTIN	4055626370569
Gewicht per stuk (inclusief verpakking)	160,1 g
Gewicht per stuk (exclusief verpakking)	160 g
Douanetariefnummer	84718000
Land van herkomst	DE

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter



2909681

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2909681>

Technische gegevens

Artikeleigenschappen

Producttype	Programmeeradapter
Productfamilie	Programmeeradapter

Ingangsgegevens

Ingangsspanningsbereik	4,3 V ... 5,5 V
------------------------	-----------------

Afmetingen

Breedte	56 mm
Hoogte	18 mm
diepte	88 mm

Materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 (behuizing / klemmen)	V0
materiaal behuizing	ABS

Omgevings- en levensduuromstandigheden

Omgevingsomstandigheden

omgevingstemperatuur (bedrijf)	25 °C ... 80 °C
Omgevingstemperatuur (opslag/transport)	-45 °C ... 85 °C
max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf)	95 %

Normen en bepalingen

NFC-standaard	ISO 14443A
	ISO 15693

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter



2909681

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2909681>

Classificaties

ECLASS

ECLASS-13.0	27371392
ECLASS-15.0	27371392

ETIM

ETIM 10.0	EC002886
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121100
-------------	----------

TWN4 MIFARE NFC USB ADAPTER - Programmeeradapter



2909681

<https://www.phoenixcontact.com/be/producten/2909681>

Environmental product compliance

EU RoHS

Voldoet aan de eisen van de RoHS-richtlijn

Ja, Geen uitzonderingsregelingen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Geen gevaarlijke stoffen boven de grenswaarden

EU REACH SVHC

Aanduiding van REACH-kandidaatstof (CAS-nr.)

Geen stof met een massafractie van meer dan 0,1 %

EF3.1 Klimaatverandering

CO2e kg

2,981 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle rechten voorbehouden
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT nv/sa
Minervastraat 10-12
1930 Zaventem-Keiberg II
+32 (0)2/723 98 11
info@phoenixcontact.be