

# CUTFOX-CD - Cortador de canaletas



1212474

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Tesoura para canaleta de cabeamento, para encurtar canais, tampas e perfis ligação de plástico, batente 45° também para cortes de encaixes angulares, comprimento de corte 75 mm

## Suas vantagens

- Com retorno por mola
- Corte fácil, sem esforço e livre de rebarbas graças à geometria de corte especial e à alavancagem ideal
- Pega ergonômica e segura contra deslizes
- Batente de 45°
- Largura de corte 75 mm
- Cabos de dois componentes com formato ergonômico para trabalhos sem esforço e sem deslize
- Gume de precisão para canaletas de cabeamento

## Dados comerciais

Código	1212474
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave comercial	BH3114
Chave de produto	BH3114
GTIN	4046356527026
Peso por unidade (inclusive embalagem)	467 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	439,2 g
País de origem	Country of origin will be provided upon delivery.

# CUTFOX-CD - Cortador de canaletas

1212474

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>



## Dados técnicos

### Avisos

#### Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Para obter informações sobre Califórnia Prop. 65, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

### Propriedades do artigo

Aplicação	Canaleta de plástico
Propriedade do produto	Gume revestido
	Formato compacto
	Batente para 45° ou 90°
	Almofada de espuma
	Com retenção
	Para canais de cabeamento até 75 mm de largura e 2,5 mm de espessura do material

### Medidas

Largura de lâmina	75 mm
Comprimento	245 mm
Espessura	2,5 mm
Espessura do material máx.	2,5 mm

#### Medida externa

Diâmetro externo	> 0 mm
------------------	--------

### Dados de material

Cor	multicolor (RAL -)
-----	--------------------

### Cabos/condutores

Diâmetro externo de linha	> 0 mm
---------------------------	--------

# CUTFOX-CD - Cortador de canaletas

1212474

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>



## Certificações

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>



EAC

ID de certificação: RU x-DE.xx08.B.02974

# CUTFOX-CD - Cortador de canaletas



1212474

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>

## Classificações

### ECLASS

ECLASS-13.0	21043716
ECLASS-15.0	21043716

### ETIM

ETIM 10.0	EC000565
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	23151900
-------------	----------

# CUTFOX-CD - Cortador de canaletas



1212474

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/1212474>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS

Não aplicável, nenhum equipamento elétrico e eletrônico

### EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)

Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1%

### EF3.1 Mudanças climáticas

CO2e kg

9,598 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.  
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista  
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil  
(11) 3871-6400  
[vendas@phoenixcontact.com.br](mailto:vendas@phoenixcontact.com.br)