

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Elemento flash LED ocasional, 24 V DC, transparente



Suas vantagens

- Troca de elementos sem ferramenta
- Elevada intensidade de luz e de cor
- Combinável conforme desejado
- Vida útil do LED, no mín., 50.000 h
- Consumo mínimo de potência
- Luz de flash ocasional previne o efeito de habituação
- Grau de proteção IP65

Dados comerciais

Código	2700130
Unidades por embalagem	1 Unidade
Quantidade mínima de pedido	1 Unidade
Chave de produto	DRL112
GTIN	4046356491235
Peso por unidade (inclusive embalagem)	82,5 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	82,5 g
País de origem	DE

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Dados técnicos

Avisos

Nota sobre a aplicação

Indicação sobre a aplicação

Somente para uso industrial

Propriedades do artigo

Área de aplicação

Torre de sinalização

Características elétricas

Potência de dissipação máxima com condição nominal


6 W

Geral

Tensão de entrada	24 V DC
Corrente de ligação máxima	máx. 500 mA
Consumo de energia	250 mA
Tipo de lâmpada	LED
Duração de ligação	100 %
Vida útil elétrica	máx. 50.000 h
Tipo do sinal óptico	Elemento flash LED ocasional (RFL)

Medidas

Desenho de medidas



Altura

65,5 mm

Diâmetro

70 mm

Dados de material

Cor da calota

transparente

Material

Policarbonato PC

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção

IP65 (em estado montado ou com tampa)

Temperatura ambiente (funcionamento)

-20 °C ... 50 °C

Dados EMC

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Compatibilidade eletromagnética

Conformidade com a diretriz EMC 2014/30/UE

Montagem

Tipo de montagem	Montagem de encaixe (Vedação pré-montada em cada elemento)
Posição de montagem	opcional

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico




2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Desenhos

Desenho de medidas



PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Certificações

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>



cULus Listed

ID de certificação: E123528

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Classificações

ECLASS

ECLASS-13.0	27371220
-------------	----------

ETIM

ETIM 9.0	EC000232
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	46171600
-------------	----------

PSD-S OE LED RFL CL - Elemento óptico



2700130

<https://www.phoenixcontact.com.br/produtos/2700130>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.

Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista

CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil

(11) 3871-6400

vendas@phoenixcontact.com.br