

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Ponte de encaixe sem fim, corrente nominal: 32 A, comprimento: 500 mm, cor: vermelho

Dados comerciais

| | |
|--|---------------|
| Código | 2966786 |
| Unidades por embalagem | 10 Unidade |
| Quantidade mínima de pedido | 1 Unidade |
| Chave comercial | DK62Z1 |
| Chave de produto | DK62Z1 |
| GTIN | 4017918130602 |
| Peso por unidade (inclusive embalagem) | 46,45 g |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 42,62 g |
| País de origem | DE |

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Dados técnicos

Propriedades do artigo

| | |
|-----------------|-------|
| Tipo de produto | Ponte |
|-----------------|-------|

Características elétricas

| | |
|--------------------------|------|
| Corrente de carga máxima | 32 A |
|--------------------------|------|

Dados de conexão

| | |
|--------------------------|------|
| Corrente de carga máxima | 32 A |
|--------------------------|------|

Medidas

| | |
|-------------|--------|
| Comprimento | 500 mm |
|-------------|--------|

Dados de material

| | |
|-----|---------------------|
| Cor | vermelho (RAL 3001) |
|-----|---------------------|

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

| | |
|---|------------------|
| Temperatura ambiente (funcionamento) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C |
|---|------------------|

Certificações


UL, EUA / Canadá

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Identificação | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| | Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X |

2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Certificações

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>



GL

ID de certificação: 46016-03 HH



cULus Listed

ID de certificação: E140324



cULus Listed

ID de certificação: E140324



cULus Listed

ID de certificação: E140324



cULus Listed

ID de certificação: E199827

FBST 500-PLC RD - Ponte de encaixe sem fim



2966786

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2966786>

Classificações

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27250303 |
| ECLASS-15.0 | 27250303 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000489 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|----------------------------|
| Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS | Sim, Sem regras de exceção |
|--|----------------------------|

China RoHS

| | |
|--|--|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) | Nenhuma substância com uma concentração em massa superior a 0,1% |
|---|--|

EF3.1 Mudanças climáticas

| | |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 0,179 kg CO2e |
|---------|---------------|

Phoenix Contact 2026 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br