

PSBJ 3/52/6 GY - Régua de conectores de teste



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048085>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Régua de conectores de teste, número de polos: 1, cor: cinza

Suas vantagens

- O soquete de conector de teste PSBJ... é aplicado para ligar o parafuso de ponte normal e assegura a medição de tensão em um grupo de terminais jumpeados
- Para os casos de aplicação especiais na área de alimentação de energia se cortaram corretamente soquetes de conector de teste

Dados comerciais

Código	3048085
Unidades por embalagem	10 Unidade
Chave comercial	BE1Z
Chave de produto	BE1Z3X
GTIN	4017918880989
Peso por unidade (inclusive embalagem)	6,55 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	6,49 g
País de origem	PL

PSBJ 3/52/6 GY - Régua de conectores de teste



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048085>

Dados técnicos


Propriedades do artigo

Tipo de produto	Soquete de conector de teste
Número de pólos	1

Dados de conexão

Torque de aperto do soquete de teste	M3
Tipo de conexão	Conexão a parafuso

Medidas

Desenho de medidas	
Largura	6 mm
Diâmetro do pino	4 mm
Rosca	M3

Dados de material

Cor	cinza
Material	Latão
Material isolante	PA
Material de contato	PE-LD, latão prateado

Montagem

Rosca	M3
-------	----

PSBJ 3/52/6 GY - Régua de conectores de teste




3048085

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048085>

Desenhos

Desenho de medidas



PSBJ 3/52/6 GY - Régua de conectores de teste



3048085

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/3048085>

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121410
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
---	--------------------------