

# HC-B 10-AP-GY - Abdeckplatte



1660371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660371>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

HEAVYCON Abdeckplatte, für Wandausschnitte der Bauform B10/HV3, Dicke 3,5 mm, grau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1660371
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	BF7AZD
Katalogseite	Seite 664 (C-2-2019)
GTIN	4017918022013
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	19,94 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18,35 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

## Technische Daten


### Hinweise

Allgemein	Für Wandauschnitte der Bauform B10/HV3
-----------	--

### Artikeleigenschaften

Bauform	B10 / HV3
Produkttyp	Abdeckplatte
Dichtung vorhanden	ja

### Maße

Maßzeichnung	
Breite	52 mm
Höhe	4,5 mm
Länge	103 mm
Bohrlochabstand horizontal	83 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	4,5 mm

### Einbaumaß

Breite Montageausschnitt	36 mm
Länge Montageausschnitt	65 mm

### Materialangaben

Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Material Dichtung	PTS

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 100 °C


# HC-B 10-AP-GY - Abdeckplatte

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660371>



## Zeichnungen



Maßzeichnung

# HC-B 10-AP-GY - Abdeckplatte

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660371>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440201
ECLASS-12.0	27440201
ECLASS-13.0	27440201

### ETIM

ETIM 9.0	EC002309
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

# HC-B 10-AP-GY - Abdeckplatte

1660371

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1660371>



## Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)