

SB-10KS001 - Crimpkontakt



1623603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623603>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Crimpkontakt, Buchse, gedreht, Kontaktdurchmesser: 1 mm, Crimpbereich: 0,06 mm² ... 0,25 mm², Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1244919

Ihre Vorteile

- Crimpanschluss: vibrations- und temperaturfeste Konfektionierung
- Hohe Zugfestigkeit des Anschlusses
- Geringe Übergangswiderstände
- Leichte Fertigungsüberwachung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1623603
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	D1 - Steckverbinder
Produktschlüssel	ABREBD
Katalogseite	Seite 129 (C-2-2019)
GTIN	4055626285924
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,216 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,188 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

SB-10KS001 - Crimpkontakt



1623603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623603>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Crimpkontakt
Kontakttyp	gedreht

Anschlussdaten

Anschlussart	Crimpschluss
Kontaktart	Buchse
Anschlussquerschnitt	0,06 mm ² ... 0,25 mm ²

Materialangaben

Kontaktfläche	Vernickelt (Ni), mit Goldauflage (Au)
Material Kontakt	CuZn

Maße

Mechanische Kennwerte

Kontaktdurchmesser	1 mm
--------------------	------

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	100
-------------	-----

SB-10KS001 - Crimpkontakt


1623603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623603>



Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

SB-10KS001 - Crimpkontakt



1623603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623603>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ECLASS-13.0	27440204

ETIM

ETIM 9.0	EC000796
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

SB-10KS001 - Crimpkontakt



1623603

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1623603>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellereklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
SCIP	71e9081e-88bf-4dd0-ab84-7fa7687a106b

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de