


# EB 10-15 - Einlegebrücke

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0205135>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegebrücke, Rastermaß: 15,25 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0205135
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklennen
Produktschlüssel	BE1Z2X
Katalogseite	Seite 213 (CL-2005)
GTIN	4017918098285
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	41,82 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

# EB 10-15 - Einlegebrücke



0205135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0205135>

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	10
Rastermaß	15,25 mm
Potenziale	10

### Maße

Rastermaß	15,25 mm
-----------	----------

### Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

### Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

# EB 10-15 - Einlegebrücke

0205135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0205135>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

### ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

# EB 10-15 - Einlegebrücke



0205135

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0205135>

## Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)