

EBL 10- 5 - Einlegebrücke

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303132>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Einlegebrücke, Rastermaß: 5,2 mm, Polzahl: 10, Farbe: grau



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2303132
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE1Z2X
Katalogseite	Seite 459 (C-1-2019)
GTIN	4017918058418
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,99 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,8 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	PL

EBL 10- 5 - Einlegebrücke

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303132>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Einlegebrücke
Polzahl	10
Rastermaß	5,2 mm

Maße

Rastermaß	5,2 mm
-----------	--------

Materialangaben

Farbe	grau
Material	Kupfer
Isolierstoff	PA

Montage

Montageart	Schraubmontage
------------	----------------

EBL 10- 5 - Einlegebrücke

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303132>



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

EBL 10- 5 - Einlegebrücke

2303132

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2303132>



Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de