

HC-B24-BCFD-P-BK - Schutzdeckel

1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schutzdeckel B24, für Querbügel, Material Schutzdeckel: PC, Höhe: 26,3 mm, Dichtung: nein



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1346546
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AZC
GTIN	4063151659868
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	30,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,2 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

HC-B24-BCFD-P-BK - Schutzdeckel

1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Schutzdeckel für Unterbaugehäuse mit Querbügel
-----------	--

Artikeleigenschaften

Gehäuseart	Schutzdeckel
Bauform	B24
Fangschnur vorhanden	ja
Dichtung vorhanden	nein

Maße

Maßzeichnung	
Breite	55 mm
Höhe	26,3 mm
Länge	124,5 mm
Durchmesser	40 mm

Materialangaben

Material Schutzdeckel	PC
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Material Schutzdeckel	PC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	ja

Montage

Montagehinweis	Doppelöse zur Montage an einer Leitung / unter Schraubenkopf Kunststoffschutzdeckel zum kurzfristigen Schutz
----------------	---


HC-B24-BCFD-P-BK - Schutzdeckel

1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

HC-B24-BCFD-P-BK - Schutzdeckel



1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S

HC-B24-BCFD-P-BK - Schutzdeckel



1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

1346546

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1346546>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de