

VISU+ 2 SP SNMP - Visualisierungs-Software



2404837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404837>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Treiberlizenz für SNMP kompatible Geräte. Nur in Verbindung mit einer gültigen Visu+ Laufzeitlizenz inklusive Treiberanbindung (Visu+ RT-D).

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2404837
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRDADG
GTIN	4055626458304
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	39,82 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,82 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Visualisierungs-Software
------------	--------------------------

Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software	Visualisierung
------------------------------	----------------

Lizenzinformation

Art der Lizenz	Treiberlizenz
----------------	---------------

Funktionalität

Grundfunktionalität	Anbindung über SNMP an alle SNMP kompatiblen Geräte.
Anzahl der I/O-Punkte	0

Systemvoraussetzungen

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	Windows® XP (SP3)
	Windows® Vista Business
	Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)
	Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)
	Windows® Server 2003
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2008 R2
Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)	
Festplattenspeicher	min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 5.5
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)

2404837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404837>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0

27242502

ETIM

ETIM 9.0

EC001416

UNSPSC

UNSPSC 21.0

43231500

2404837

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2404837>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

info@phoenixcontact.de