

# CEC PTPOWER 35/50 - Abdeckung

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056086>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Abdeckung, gelb, beschriftet: Blitzpfeil, Montageart: stecken



## Ihre Vorteile

- Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1056086
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	A1 - Reihenklemmen
Produktschlüssel	BE2ZWX
Katalogseite	Seite 421 (C-1-2019)
GTIN	4055626694283
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,33 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	3,33 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	PL

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

Bauform	Gehäuse geschlossen
Produkttyp	Warnschild bedruckt

### Beschriftung

Bedruckung	Blitzpfeil
------------	------------

### Maße

Breite	14,8 mm
Höhe	37,8 mm
Tiefe	37,8 mm

### Materialangaben

Farbe	gelb
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

### Normen und Bestimmungen

Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
--------------------	-----------------------------

### Montage

Montageart	stecken
------------	---------

1056086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056086>

## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-11.0	27281107
ECLASS-12.0	27281107
ECLASS-13.0	27281107

### ETIM

ETIM 9.0	EC001777
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700
-------------	----------

# CEC PTPOWER 35/50 - Abdeckung



1056086

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056086>

## Environmental product compliance

China RoHS	Zeitraum für bestimmungsgemäße Verwendung: unbegrenzt = EFUP-e Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)