TMP-RIBBON 110 YE 100 - Farbbandkassette

0803379

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0803379

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Farbbandkassette, für THERMOMARK PRIME zur Bedruckung der Produktgruppen US(2)-TM(F)..., US-TM(F)L..., US-WMTB..., US-EML..., US-EML(S)P..., US-EMLP-HA..., US-EM(S)P..., US-EML-RS..., Rollenlänge: 60 m, Breite: 110 mm, Farbe: gelb (RAL 1018)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0803379
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BM
Produktschlüssel	BG1223
GTIN	4055626042183
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	213 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	166 g
Zolltarifnummer	96121010
Ursprungsland	FR

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Farbband

Beschriftung

Kennzeichnungstechnologie	Thermotransfer

Maße

Breite	110 mm
Rollenlänge	60 m

Materialangaben

Farbe	gelb (RAL 1018)
Material	Polyester

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	5 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 %

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19140614
ECLASS-15.0	19140614

ETIM

ETIM 10.0	EC001694

UNSPSC

UNSPSC 21.0	44103100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de