

# GPK 610X610X1,5 ... - Gravurplatte



0806424

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806424>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Gravurplatte, Platte, nach Kundenwunsch, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 610 mm, Textfeldbreite: 610 mm



## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0806424
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2415
GTIN	4017918138509
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	576 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	576 g
Zolltarifnummer	39203000
Ursprungsland	DE

# GPK 610X610X1,5 ... - Gravurplatte

0806424

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806424>



## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

#### Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
Kennzeichnungstechnologie	Gravur

### Maße

Breite	610,00 mm
Höhe	610,00 mm
Tiefe	1,53 mm

#### Textfeld

Textfeldbreite	610 mm
Textfeldhöhe	610 mm

### Materialangaben

Stärke Klebstoff	50 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	weiß (RAL 9010)
Material Basiselement	ABS

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)
-------------------	--

#### Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
-------------------	-------------------------------------

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Empfohlene Lagerkonditionen	20 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen.
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)
Lagerfähigkeit	12 Monate

### Montage

Montageart	schrauben, nieten
------------	-------------------

# GPK 610X610X1,5 ... - Gravurplatte

0806424

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806424>



## Klassifikationen

### ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

### ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

# GPK 610X610X1,5 ... - Gravurplatte



0806424

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806424>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)