BN-ZB10/WH CUS - Bezeichnungsnagel-Zackband

0824281

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0824281

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bezeichnungsnagel-Zackband, Streifen, bestellbar: streifenweise, weiß (RAL 9010), beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 10 mm, Textfeldhöhe: 4 mm, Textfeldbreite: 8,5 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0824281
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG8112
GTIN	4046356351508
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,69 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,69 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	PL

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Gewünschte Beschriftung bitte bei der Bestellung angeben.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Klemmenmarker
Rastermaß	10 mm

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder pro Zeile	10
Markierungsnut	hoch
Kennzeichnungstechnologie	Plotter

Maße

Breite	8,80 mm
Höhe	3,97 mm
Tiefe	5,50 mm
Rastermaß	10 mm

Textfeld

Textfeldbreite	8,5 mm
Textfeldhöhe	4 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	PA
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Material Basiselement	PA
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 100 °C

Normen und Bestimmungen


Wischbeständigkeit	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Montage

Montageart	stecken

Zeichnungen

Schemazeichnung



① längs = horizontal = waagerecht
② quer = vertikal = senkrecht

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281101
ECLASS-15.0	27281101

ETIM

ETIM 10.0	EC000761

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de