WS 4- 5 - Warnschild

0805344

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0805344

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Warnschild, Platte, gelb (RAL 1018), beschriftet: Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch, Montageart: stecken, für Klemmenbreite: 5 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1



Ihre Vorteile

- Die Befestigung der Warnschilder in den Brückenschächten der UK ...-Reihenklemmen erfolgt mit Kunststoffschrauben
- Netzanschlussklemmen werden durch Warnschilder sicher abgedeckt und gekennzeichnet
- Ein versehentliches Betätigen der Klemmstellen wird damit verhindert

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0805344
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2511
GTIN	4017918145132
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,1 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,98 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anlagenmarker
Bauform	Rechteck
Polzahl	4
Rastermaß	5 mm

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
Bedruckung	Blitzpfeil und Warnhinweis in Englisch

Maße

Breite	20,40 mm
Höhe	21,00 mm
Tiefe	24,00 mm
Rastermaß	5 mm

Materialangaben

Farbe (Etikett)	gelb (RAL 1018)
Farbe (Beschriftung)	schwarz (RAL 9005)
Farbe (Verriegelung)	rot (RAL 3001)
Material Basiselement	PVC

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-15 °C ... 65 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 %

Montage

Montageart	stecken

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281107
ECLASS-15.0	27281107

ETIM

ETIM 10.0	EC001777

UNSPSC

UNSPSC 21.0	55121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de