
GPK 300X280X0,8 ... - Gravurplatte

0806068

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0806068

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Gravurplatte, Platte, schwarz (RAL 9005), unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0806068
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2415
GTIN	4017918138172
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	76,04 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	75,3 g
Zolltarifnummer	39203000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gerätemarker

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1
Kennzeichnungstechnologie	Gravur

Maße

Breite	300 mm
Höhe	280 mm
Tiefe	0,83 mm

Textfeld

Textfeldbreite	300 mm
Textfeldhöhe	280 mm

Materialangaben

Stärke Klebstoff	50 µm
Kleber	Acrylat
Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material Basiselement	ABS

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 85 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	20 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07

Montage

Montageart	schrauben, nieten

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 10.0	EC001288

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de