KMV 44X9,6 - Kabelmarker

0812007

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0812007

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelmarker, Edelstahlschild, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Kabeldurchmesserbereich: 1 ... 63 mm, Montageart: Kabelbindermontage, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 23 mm

Ihre Vorteile

- Einfache Montage mit UNIFOX-CT M7,9
- Die Befestigung erfolgt mit Edelstahl-Kabelbindern
- Kabelmarker zur Markierung von Kabeln und Leitern größerer Querschnitte
- Die Einzelmarker aus Edelstahl werden auf den zugehörigen Halter aufgeschoben

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	0812007
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BH
Produktschlüssel	BG2415
GTIN	4017918932145
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	735 mg
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	735 mg
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Leitermarker

Beschriftung

Anzahl der Einzelschilder	1

Maße

Breite	9,60 mm
Höhe	44,00 mm
Tiefe	1,00 mm

Textfeld

Textfeldbreite	23 mm
Textfeldhöhe	9 mm

Materialangaben

RoHS-konform	ja
Farbe	silberfarben
Material	Edelstahl
Material Basiselement	Edelstahl

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	1 mm ... 63 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-80 °C ... 538 °C
Empfohlene Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23 °C
Empfohlene Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	50 % (Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen)

UV Beständigkeit

Prüfspezifikation	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in Anlehnung)

Wischfestigkeit der Aufschriften

Prüfspezifikation	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in Teilen)

Montage

Montageart	Kabelbindermontage

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de