# A/F 20 METER - Abdeckprofil

1004869

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1004869

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.





Abbildung zeigt eine Kombination aus den Varianten A/F, A/U, VAH, A/F-HA

Flachbandabdeckung, zum Abdecken von Klemmenleisten, 2 mm dick, 2,0 cm breit, zusätzlich erforderlich sind 2 Endhalter E/UK und 2 verstellbare Abdeckungshalter VAH. Die max. Lieferlänge beträgt 100 cm

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1004869 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH8412 |
| GTIN | 4017918012250 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 60 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 60 g |
| Zolltarifnummer | 39206100 |
| Ursprungsland | DE |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Abdeckprofil |

## Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 20 mm |
| Länge | 1 m |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Material | Polycarbonat PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27141192 |
| ECLASS-13.0 | 27141190 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002848 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de