CRIMPFOX DUO 10 SET - Werkzeug-Set

1044971

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044971

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schneid-, Abisolier- und Crimpset, verpackt im Werkzeug-Etui, bestehend aus: WIREFOX 10, CRIMPFOX DUO 10, AI SORTI BOX RD, AI TWIN SORTI BOX BU, TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Produktbeschreibung

Werkzeug-Set, bestückt

Ihre Vorteile

- Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt
- Universelle Werkzeug-Sets, mit WIREFOX 10, CRIMPFOX-DUO-Werkzeugen von TOOL fox
- Optimal geeignet für TWIN-Aderendhülse
- Robuste und strapazierfähige Werkzeugtaschen

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1044971
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3521
GTIN	4055626622859
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.040 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.056,1 g
Zolltarifnummer	82060000
Ursprungsland	SE

CRIMPFOX DUO 10 SET - Werkzeug-Set

1044971

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044971

Set besteht aus

CRIMPFOX DUO 10 - Presszange

1031721

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1031721



Presszange, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm^2, Querschnitt max.: 10 mm^2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm^2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, Gewicht 305 g, schwarz/grün

WIREFOX 10 - Abisolierwerkzeug

1212150

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212150



Abisolierwerkzeug, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm^2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm^2 flexibel /1,5 mm^2 starr, Abisoliermesser austauschbar

AI SORTI BOX RD - Sortimentkasten

3202960

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202960



Sortimentkasten, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4: 1990-09, je 50 Stck. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU, 100 Stck. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

AI-TWIN SORTI BOX BU - Sortimentkasten

3202986

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3202986



Sortibox, bestückt mit TWIN-Aderendhülsen nach DIN 46228-4, je 50 Stck. AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK, 25 Stck. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

TOOL-KIT STANDARD EMPTY - Werkzeugtasche, unbestückt

1212423

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212423



Werkzeug-Etui, unbestückt

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Verpackungsart	Tasche
Verpressung	Trapez-Crimp

Elektrische Eigenschaften

Sicherung	DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F

Maße

Breite	65 mm
Höhe	315 mm
Länge	165 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1044971

EAC
Zulassungs-ID: RU x-DE.xx08.B.02974

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	21045003
ECLASS-15.0	21045003

ETIM

ETIM 10.0	EC000149

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27113200

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	10,209 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de