FA MCR-D-RM - Tragschienenadapter

1032996

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1032996

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Mit dem Tragschienenmontagerahmen können Sie ein Display auf einer Tragschiene, z. B. im Schaltschrank, montieren. Sie können den Tragschienenmontagerahmen mit folgenden Digitalanzeigen verwenden: FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP, FA MCR-(EX)-D-TUI-UI-2REL-UP

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1032996
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	DG
Produktschlüssel	DK114Z
GTIN	4055626537511
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	592,27 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	589 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Montageadapter

Anschlussdaten

Anzugsdrehmoment	0,1 Nm ... 0,12 Nm

Maße

Breite	120 mm
Höhe	73 mm
Tiefe	125,2 mm (FA MCR-(EX)-DS-I-I-OLP)
	157,4 mm (FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP)
	174,4 mm (FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	Betauung zulässig

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27142392
ECLASS-15.0	27142392

ETIM

ETIM 10.0	EC002295

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31163000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de