HC-B24/16-ADP-SS - Adapterplatte

1034216

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1034216

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Adapterplatte, Bauform: B24 auf B16



Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1034216
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7AZD
GTIN	4055626540627
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	106,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	104 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Für Wandauschnitte der Bauform B24

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterplatte
Bauform	B24
Dichtung vorhanden	ja

Maße

Maßzeichnung	
Breite	53 mm
Höhe	5 mm
Länge	151 mm
Bohrlochabstand horizontal	130 mm
Bohrlochabstand vertikal	32 mm
Bohrlochdurchmesser	5,5 mm

Materialangaben

Material	Edelstahl 1.4301 / AISI 304
Material Dichtung	NBR/SBR (Flachdichtung)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54
	IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Montagehinweis	Drehmoment der Befestigungsschrauben 1 ... 2 Nm

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440201
ECLASS-15.0	27440201

ETIM

ETIM 10.0	EC002309

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	4,146 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de