

# VISU+ 2 RT-D 512 AD NET WEB1 - Visualisierungs-Software



1056559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056559>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive der Funktionen Networking und Alarm Dispatcher und 1 WebClient mit einer Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting auf 512 Bytes. Zusätzlich sind 2 direkte Treiberanbindungen möglich.

## Ihre Vorteile

- Zugriffsschutz mit Benutzermanagement
- Voll skalierbare Prozessbilder für die Nutzung eines Designs auf verschiedenen Geräten und Bildschirmgrößen
- Software und Projekte mehrsprachig durch Unicode-Unterstützung und Online-Umschaltung
- Volle SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition)-Funktionalität mit Visualisierung, Trend-Darstellung und Alarm-Management
- Steuerungskopplung mit OPC und 2 direkten Treibern
- Direkte Treiberankopplung an Steuerungen, z. B. an Siemens S7 oder mittels Modbus/TCP und Modbus/RTU
- Datenlogging, Trenddarstellung und Rezeptverwaltung
- Skripte in VBA und IL erstellbar

## Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1056559
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRDAAB
GTIN	4055626697437
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	41,5 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	39,1 g
Zolltarifnummer	49119900
Ursprungsland	DE

# VISU+ 2 RT-D 512 AD NET WEB1 - Visualisierungs-Software



1056559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056559>

## Technische Daten

### Systemeigenschaften

Anwendungszweck der Software		Visualisierung
<b>Lizenzinformation</b>		
Art der Lizenz		Laufzeitlizenz
<b>Funktionalität</b>		
Grundfunktionalität		Know-how-Schutz und Sicherheit durch Verschlüsselung der Projekte
		Echtzeit-Datenbank-Ankopplung mit ODBC an MS ACCESS, MS EXCEL und SQL-Server
		FDA CFR 21 Part 11 kompatibel
Erweiterte Funktionalität		Web-Client-Fähigkeit
		Erweitertes Alarmmanagement mit SMS-, FAX-, E-Mail- und Sprachnachrichten-Funktion
		Networking
Integrierte Funktion		Onlineprojektierung
		Passwortschutz
		Sprachumschaltung
		Networking
		Alarmmanagement
		Web-Client
Anzahl der I/O-Punkte	512	
Anzahl Clients	1	

### Systemvoraussetzungen

Festplattspeicher	min. 1 GByte (empfohlen: 2 GByte)
Unterstützte Browser	Internet Explorer ab Version 5.5
Unterstützte Landessprachen	deutsch, englisch, französisch, italienisch
Optisches Laufwerk	DVD-ROM
Bildschirmauflösung	1024 x 768 Pixel (XGA)

### Systemvoraussetzung Entwicklungsumgebung

Bediengeräte	Tastatur, Maus
Betriebssystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012

# VISU+ 2 RT-D 512 AD NET WEB1 - Visualisierungs-Software



1056559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056559>

	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
<b>Systemvoraussetzung Laufzeitumgebung</b>	
Betriebssystem	Windows® 11
	Windows® 10
	Windows® 8.1
	Windows® 8
	Windows® 7
	Windows® Embedded Standard 7
	Windows® XP Embedded
	Windows® Server 2019
	Windows® Server 2016
	Windows® Server 2012 R2
	Windows® Server 2012
	Windows® Server 2008 R2
	Windows® Server 2008
	Windows® Server 2003
	Windows® CE 5.0
	Windows® CE 6.0
	Windows® Mobile

# VISU+ 2 RT-D 512 AD NET WEB1 - Visualisierungs-Software



1056559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056559>

## Klassifikationen

### ECCLASS

ECCLASS-13.0	27242502
ECCLASS-15.0	27242502

### ETIM

ETIM 9.0	EC001416
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	43231500
-------------	----------

# VISU+ 2 RT-D 512 AD NET WEB1 - Visualisierungs-Software



1056559

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1056559>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

### EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH

Flachsmarktstraße 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00

[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)