# BRIDGE-PT-3-2M/0,3M - Brücke

1107650

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1107650

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schleifenbrücke 3-phasig für 3 Module der CONTACTRON-Familie mit Push-in-Anschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Leitungslänge zwischen den Modulen: 0,3 m, Anschlussleitung: 2 m

## Ihre Vorteile

- Deutliche Verdrahtungsersparnis

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 1107650 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK74Z1 |
| GTIN | 4063151009069 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 272,15 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 254,7 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Schleifenbrücke |
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Anzahl brückbarer Module | 3 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 575 V AC |
| Betriebsstrom | ≤ 25 A |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 22,5 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | grau (RAL 7042) |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Anschlussleitungslänge | 2 m |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm² |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1107650

**UL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
Zulassungs-ID: FILE E 172140

**cUL Listed**
Zulassungs-ID: E228652

**UL Listed**
Zulassungs-ID: E228652

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002886 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de