ES-BBC-MF1 - Anbaurahmen

1155603

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1155603

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abbildung zeigt 3-polige Variante

Anbaurahmen, Artikelfamilie: BBC, Bauform: Anbaurahmen, Farbe: schwarz

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1155603
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABLDAC
GTIN	4063151156992
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	35,61 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	30,921 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Anbaurahmen
Produktfamilie	BBC
Bauform	Anbaurahmen
Anzahl der Steckplätze	1

Maße

Breite	68 mm
Höhe	50,5 mm
Länge	41 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz
Farbe des Gehäuseteils	schwarz
Material Gehäuse	PA-GF
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	1

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-10 °C ... 50 °C

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440192
ECLASS-15.0	27440210

ETIM

ETIM 10.0	EC002310

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de