BG/SH - Schrägbügel

1201099

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1201099

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Schrägbügel mit Schraube M6, zur Befestigung der Tragschienen in einem Neigungswinkel von 30°, Höhe: 46 mm

Ihre Vorteile

- Die BG/S-Bügel ermöglichen eine Befestigung der Tragschiene mit Abstand zur Montagefläche
- Neigungswinkel 30°

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1201099
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7112
GTIN	4017918017217
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48,8 g
Zolltarifnummer	73269098
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße


Maßzeichnung	
Breite	20 mm
Höhe	84 mm
Tiefe	46 mm
Länge	84 mm
Bohrlochdurchmesser	7 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27370419
ECLASS-15.0	27370419

ETIM

ETIM 10.0	EC001024

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,125 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de