CRIMPSET 25 - Werkzeug-Set

1202580

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1202580

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Sortimentkasten aus Metall, bestückt mit Aderendhülsen nach DIN 46228-4, 300 Stck. AI 10-12 RD, 200 Stck. AI 16-12 BU, 100 Stck. AI 25-16 YE, sowie Abisoliermesser WIREFOX-D 40, Presszange CRIMPFOX 25R

Produktbeschreibung

Werkzeug-Set, bestückt

Ihre Vorteile

- Aus dem umfassenden Angebot professioneller Werkzeuge haben wir für Sie attraktive Werkzeugsets zusammengestellt

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1202580
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3511
GTIN	4017918017934
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3.075 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2.948 g
Zolltarifnummer	82060000
Ursprungsland	DE

Set besteht aus

AI 10 -12 RD - Aderendhülse

3200551

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200551



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 22 mm, Farbe: rot

AI 16 -12 BU - Aderendhülse

3200564

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200564



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 12 mm, Hülsenlänge: 24 mm, Farbe: blau

AI 25 -16 YE - Aderendhülse

3200577

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200577



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 16 mm, Hülsenlänge: 30 mm, Farbe: gelb

WIREFOX-D 40 - Abisolierwerkzeug

1212161

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212161



Abisolierwerkzeug, zum Entmanteln von Leitungen von 4,5 mm - 40-mm-Ø, Isolationsstärke bis 4,5 mm, schwenkbares Messer für Rund-, Längs- und Spiralschnitte

CRIMPFOX 25R - Presszange

1212039

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1212039



Presszange, für Aderendhülsen ohne Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 1 und Aderendhülsen mit Isolierkragen nach DIN 46228 Teil 4, 10 mm^2 ... 25 mm^2, seitliche Einführung, WM-Crimp

Technische Daten

Hinweise

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Informationen zu California Prop. 65 finden Sie in der Herstellererklärung unter dem Reiter "Downloads"

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Werkzeug-Set
Verpressung	WM-Crimp

Maße

Breite	357 mm
Höhe	48 mm
Länge	206 mm

Materialangaben

Farbe	silber/matt
Material Basiselement	Metall

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27400218
ECLASS-13.0	27400218

ETIM

ETIM 10.0	EC000524

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	26,176 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de