NS 35/15 UNPERF 1000MM - Tragschiene ungelocht

1207655

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1207655

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tragschiene ungelocht, ähnlich EN 60715, Material: Stahl, verzinkt, dickschichtpassiviert, Standardprofil, Farbe: silberfarben

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1207655
Verpackungseinheit	20 Stück
Mindestbestellmenge	20 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH8422
GTIN	4046356366533
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	630,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	630,45 g
Zolltarifnummer	72166190
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Tragschiene

Maße

Maßzeichnung	
Breite	35 mm
Tiefe	15 mm
Länge	1000 mm

Materialangaben

Farbe	silberfarben
Material	Stahl
Beschichtung	verzinkt, dickschichtpassiviert

Normen und Bestimmungen

Prüfungen	ähnlich EN 60715


Elektrische Prüfungen


Kurzzeitstromfestigkeit

Gleichwertiger E-Cu-Querschnitt	25 mm²
Kurzzeitstromfestigkeit 1s	3 kA

Zeichnungen

Maßzeichnung





Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400602
ECLASS-15.0	27400602

ETIM

ETIM 10.0	EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	1,123 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de