PPS STANDARD I/M - Schneidwerkzeug

1206230

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1206230

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Profilschneider, zum Ablängen und Stanzen von Normtragschienen, NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15, sowie zum Ablängen von NS 15 und Neutralleiter-Sammelschiene NLS-CU 3/10, zur Aufnahme von 2 Stanzeinsätzen, mit metrischer Maßschiene, Auslieferzustand ohne Stanzeinsätze, jedoch mit Inch/Metrisch-Maßschiene

Ihre Vorteile

- Gratfreies und spanloses Ablängen
- Kraftsparendes und gelenkschonendes Schneiden durch optimale Hebelübersetzung
- Schnelle und komfortable Einstellung der Schnittlänge durch einen Anschlag
- Präzise und gleichmäßige Schnitte

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1206230
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BP
Produktschlüssel	BH3115
GTIN	4017918166533
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	18.500 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	18.013 g
Zolltarifnummer	82034000
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Profilschneider
Anwendung	Tragschiene und 2 Lochstanzen für NS 15 / NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 und NLS-CU 3/10
Produkteigenschaft	Inch/ metrische Maßschiene 1 m mit Anschlagwagen
	Mit 2 Lochstanzen ausrüstbar (optional)
	Sehr robuste Bauweise
	Gratfreies, spanloses Schneiden
	Optimierte Hebelübersetzung
	Zur Tischmontage (Schraublöcher vorhanden)
	Kompatibel mit PPS HYDRAULIC CYL 1208924

Maße

Breite	180 mm
Höhe	220 mm
Länge	100 mm
Länge der Maßschiene	1000 mm
Länge des Handhebels	860 mm
Materialstärke max.	1,5 mm

Materialangaben

Farbe	mehrfarbig (RAL -)
Material	Stahl

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	21043714
ECLASS-13.0	21043714

ETIM

ETIM 10.0	EC002212

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, kein elektrisches und elektronisches Equipment

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de